

Garant

Mini-plăcuță amovibilă de schimb pentru canelare interioară, DIN 472 pe dreapta, HB720, \varnothing Dmin / lățime canal m (H13): 8/0,9mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	270110 8/0,9
GTIN	4045197560346
Clasa articolului	211

Descriere tehnică

Grosimea plăcuței T	3,6 mm
Lățime de canelare w	0,93 mm
Adâncime maximă de așchiere t_{max}	1 mm
Avans f	0,02 - 0,03 mm/rot
\varnothing minim D_{min}	8 mm
Distanță între centrele vârfurilor L_3	4,8 mm
Mărimea plăcuței \varnothing d	6 mm
Lățime canal m (H13)	0,9 mm
Serie	Mini
Categorie	HB720
Canale conform standardului	DIN 472

Tip produs

Miniplăcuțe amovibile

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		