

Garant EASYFIX

GARANT easyFix Flex Power, Tip: USB**Date comandă**

Numărul de comandă	957520 USB
GTIN	4069515041355
Clasa articolului	91F

Descriere**Execuție:**

Cu GARANT easyFix Flex Power, bateriile de 18 V de la toți producătorii importanți de scule electrice devin bănci de energie individuale, astfel încât bateriile pot fi utilizate pentru diverse aplicații: de exemplu, pentru încărcarea aparatelor electrice (dimensiune USB) sau pentru ajustarea flexibilă și rapidă a înălțimii bancurilor de lucru (dimensiune 12 V). Cu blocare sigură pe sistemele de perete perforate □ 9×9 mm în grilă de 37 mm, utilizabil și pentru aplicații mobile. Flex Power Station este pe deplin compatibil cu sistemul de baterii CAS fără utilizarea unui adaptor. Pentru bateriile altor producători de scule electrice, este necesar un conector Scangrip nr. 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), pentru bateriile altor producători, consultați eShop www.hoffmann-group.com sub termenul de căutare „conector Scangrip”. Interfața sistemului Scangrip Connect oferă protecție automată împotriva descărcării profunde, precum și protecție la suprasarcină și monitorizare a temperaturii. Cu comutator pornit/oprit pentru a deconecta toate dispozitivele conectate de la sursa de alimentare. Indicator pentru nivelul bateriei cu 5 bare LED (sunt afișate nivelurile bateriei de 10, 25, 50, 75 și 100%). Cu LED de stare: indică atunci când este conectată o sarcină activă. Sunt disponibile următoarele conexiuni:

- **1 × USB-C (60 W putere maximă de ieșire) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A precum și PPS (Sursă de alimentare programabilă) 5V-21V/3A,**
- **1 × USB-C PD Power Delivery: Putere maximă de ieșire de 15 W; 5V/3A,**
- **1 × conector USB-A (linie de ieșire maximă de 15 W; 5V/3A).**

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu Ø < 12 mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și, în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Adaptat pentru:

Fișă de date

Baterii de la AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

următorii conectori:

AEG/RIDGID US cod 03.6158C;

BERNER cod 03.6155C;

BOSCH/AMPSHARE cod 03.6140C;

BOSCH GREEN cod 03.6141C;

DEWALT cod 03.6142C;

EINHELL cod 03.6143C;

FEIN cod 03.6144C;

FESTOOL cod 03.6153C;

FLEXN cod 03.6145C;

HAZET cod 03.6146C;

HIKOKI cod 03.6147C;

HILTI (21,6 V) cod 03.6157C;

INGERSOLL cod 03.6152C;

MAKITA cod 03.6148C;

MILWAUKEE cod 03.6149;

PANASONIC cod 03.6157;

RIDGID cod 03.6154;

RUPES cod 03.6159;

SNAP-ON cod 03.6151;

WÜRTH cod 03.6150

Livrare:

Include 2 × plăci de bază GARANT easyFix nr. 955820 dimensiunea 2 pentru fixarea pe pereți perforați.

Notă:

Nu este potrivit pentru încărcarea bateriilor. Bateriile producătorului trebuie încărcate cu unități de încărcare originale.

Descriere tehnică

Număr de locuri de încărcare pentru USB	3
Clasă de protecție IP	IP 20
Lățime	185 mm
Adâncime	65 mm
Înălțime	125 mm
Greutate	0,34 kg
Serie	easyFix

Fișă de date

putere maximă la ieșire

90 W

Tip produs

Încărcător

Produse potrivite

No Shop URL available for: 957520 USB