

Garant**Mini-plăcuță amovibilă pentru copiere interioară pe dreapta, HB720, Ø Dmin: 7,8mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 270040 7,8 |
| GTIN | 4045197560148 |
| Clasa articolului | 21I |

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------|
| Mărimea plăcuței Ø d | 6 mm |
| Distanță între centrele vârfurilor L_3 | 4,65 mm |
| Grosimea plăcuței T | 3,65 mm |
| Ø minim D_{min} | 7,8 mm |
| Unghi de ascuțire α | 43 grad |
| Avans f | 0,02 - 0,03 mm/rot |
| Adâncime maximă de așchiere t_{max} | 1,2 mm |
| Rază R | 0,2 mm |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p max}$ | 0,15 - 0,5 mm |
| Serie | Mini |
| Categorie | HB720 |
| Tip produs | Miniplăcuțe amovibile |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| Alu Termo Pl | indicat în anumite condiții | 80 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 80 m/min | N |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | 60 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 80 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 80 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 80 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 80 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 30 m/min | S |
| GG(G) | recomandat | 60 m/min | K |
| CuZn | recomandat | 80 m/min | N |
| continuu | recomandat | | |
| neregulat | indicat în anumite condiții | | |
| întrerupt | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |