

Garant**Mini-plăcuță amovibilă pentru copiere interioară pe dreapta, HB720, Ø Dmin: 7,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270040 7,8
GTIN	4045197560148
Clasa articolului	21I

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței Ø d	6 mm
Distanță între centrele vârfurilor L ₃	4,65 mm
Grosimea plăcuței T	3,65 mm
Ø minim D _{min}	7,8 mm
Unghi de ascuțire α	43 grad
Avans f	0,02 - 0,03 mm/rot
Adâncime maximă de așchiere t _{max}	1,2 mm
Rază R	0,2 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	0,15 - 0,5 mm
Serie	Mini
Categorie	HB720
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		