

Garant GRIDLINE

Dulapuri de garderobă cu încuietoare cilindrică, Număr de uși: 2



Date comandă

Numărul de comandă	949072 2
GTIN	4069515041416
Clasa articolului	9GF

Descriere

Execuție:

Uși cu opritor tampon. Tălpi de alunecare din plastic. Înălțime a soclului 80 mm. Înălțime a capacului 40 mm. Capacul și soclul sunt la același nivel cu ușile. Uși cu două canaturi suprapuse. Opritorul de ușă poate fi remontat foarte ușor, de la dreapta la stânga. Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate în mânerul de împingere. Echipare interioară: câte 1 raft de depozitare cu 3 cârlige de haine.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 5005 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Greutate	85,3 kg
Lățime în G	32
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Fante de aerisire pe peretele posterior	da

Fișă de date

Număr de uși	2
Standard	DIN 4547
Lățime utilă per raft pentru pălării	340 mm
Număr de rafturi de depozitare fixe	1
Panou detașabil	nu
Adâncime	500 mm
Înălțime	2000 mm
Șarpantă	nu
Execuția butucului	Încuietoare cilindrică
Este posibilă vopsirea specială	da
Înălțime utilă per compartiment	1840 mm
Lățime utilă per compartiment de haine	340 mm
Lățime	800 mm
Înălțime utilă per raft pentru pălării	370 mm
Adâncime utilă per compartiment de haine	450 mm
Adâncime în G	20
Înălțime utilă per compartiment de haine	1430 mm
Recomandat pentru cască integrală	da
Fante de aerisire pe ușă	nu
Număr de bare suport pentru haine	1
Adâncime utilă per raft pentru pălării	450 mm
Execuția structurii de bază	Soclu
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	Dulap pentru garderobă

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/949072-2>

