

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260923 16/11
GTIN	4045197653499
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime cap $L_1$	25 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	18 mm
Decalaj central $L_3$	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Cod ISO Suport	AH16Q STFPCR/L11
Lungimea totală $L$	180 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Ø cozii $D_s$	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500