

**Garant****Mini-plăcuță amovibilă pentru filetare interioară pe dreapta, HB720, Pasul filetelui: 1,25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270140 1,25
GTIN	4045197560537
Clasa articolului	21I

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței $\varnothing d$	6 mm
Pasul filetelui	1,25 mm
Unghiul pasului filetelui	2,5 grad
Grosimea plăcuței T	3,8 mm
Așchiere minimă $h_{min}$	0,72 mm
Distanță de la vârful filetat la partea frontală Y	0,8 mm
Distanță între centrele vârfurilor $L_3$	4,44 mm
Număr de treceri	5 - 9
Tip de filet	M/MF
Serie	Mini
Categorie	HB720

Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 13
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		