

**Garant****Mini-plăcuță amovibilă pentru copiere interioară pe dreapta, HB720, Ø Dmin: 11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270040 11
GTIN	4045197560155
Clasa articolului	21I

**Descriere tehnică**

Ø minim $D_{min}$	11 mm
Grosimea plăcuței T	4,1 mm
Unghi de ascuțire $\alpha$	43 grad
Distanță între centrele vârfurilor $L_3$	6,7 mm
Avans f	0,02 - 0,03 mm/rot
Mărimea plăcuței Ø d	8 mm
Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	2,3 mm
Rază R	0,2 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p max}$	0,15 - 0,5 mm
Serie	Mini
Categorie	HB720
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		