

**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260930 20/11
GTIN	
Clasa articolului	25U

Descriere**Execuție:**

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a aşchiilor, tendință redusă de vibrare și prelucrare stabilă.

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A20R STLCR/L11
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	22 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 4
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Decalaj central L_3	11,2 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	19 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

AccesoriiȘurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm

659906 500

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurub de strângere Tip 4

269022 4