

**Garant****Mini-plăcuță amovibilă pentru filetare interioară pe dreapta, HB720, Pasul filetelui: 1,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270140 1,5
GTIN	4045197560544
Clasa articolului	21I

**Descriere tehnică**

Pasul filetelui	1,5 mm
Număr de treceri	6 - 10
Unghiul pasului filetelui	3 grad
Așchiere minimă $h_{min}$	0,87 mm
Grosimea plăcuței T	3,8 mm
Mărimea plăcuței $\varnothing d$	6 mm
Distanță de la vârful filetat la partea frontală Y	0,9 mm
Distanță între centrele vârfurilor $L_3$	4,58 mm
Tip de filet	M/MF
Serie	Mini
Categorie	HB720

Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 13
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		