

Garant

Minibară din oțel pentru strunjire interioară, pe dreapta, Lungime activă L1 / mărimea plăcuței d: 12/8mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Clasa articolului	21V

Descriere**Execuție:**

- Plăcuță din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.
- Schimbare simplă a plăcuței.

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	12 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279815 11
Mărimea plăcuței	08 mm
Lungimea totală L	80 mm
Înălțime de strângere L ₂	15,6 mm
Serie	Mini
Ø cozii D _s	16 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere Tip 11	279815 11
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500