


Garant**Mini-plăcuță amovibilă de schimb pentru canelare interioară pe dreapta,
HB720, Ø Dmin / w: 8/1,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270090 8/1,0
GTIN	4045197560209
Clasa articolului	21I

Descriere tehnică

Ø minim D_{min}	8 mm
Lățime de canelare w	1 mm
Adâncime maximă de aşchiere t_{max}	1 mm
Mărimea plăcuței Ø d	6 mm
Distanță între centrele vârfurilor L_3	4,8 mm
Grosimea plăcuței T	3,6 mm
Avans f	0,02 - 0,03 mm/rot
Categorie	HB720
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile

Date utilizator

Fișă de date

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		