

**Garant**

**Mini-plăcuță amovibilă pentru canelare interioară, DIN 472 pe dreapta, HB720, Ø D<sub>min</sub> / lățime canal m (H13): 11/1,1mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	270110 11/1,1
GTIN	4045197560391
Clasa articolului	21I

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței Ø d	8 mm
Lățime de canelare w	1,2 mm
Avans f	0,02 - 0,03 mm/rot
Grosimea plăcuței T	4 mm
Adâncime maximă de așchiere t <sub>max</sub>	2,2 mm
Distanță între centrele vârfurilor L <sub>3</sub>	6,7 mm
Ø minim D <sub>min</sub>	11 mm
Lățime canal m (H13)	1,1 mm
Serie	Mini
Categorie	HB720
Canale conform standardului	DIN 472

Tip produs

Miniplăcuțe amovibile

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		