

**Bară pe dreapta conform DIN 4953, HSS E, Ø cozii: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296300 16
GTIN	4045197189066
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile **sudate**.

Aplicație:

Utilizare universală, viteze medii de aşchiere.

HSS/E – Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producție individuală și în serie. Aceste cuțite de strunjit au o putere de tăiere mare și sunt rezistente la rupere, chiar și la folosire la adâncimi mari, la aşchiere întreruptă sau la materiale cu rezistență ridicată.

Descriere tehnică

Pentru găuri cu Ø de la	30 mm
Ø cozii	16 mm
Lungimea totală	220 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip produs	Cuțit pentru strunjit