

**Garant****Minibară din carbură pentru strunjire interioară, pe dreapta, Lungime activă L1 / mărimea plăcuței d: 42/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270006 42/8
GTIN	4045197560049
Clasa articolului	21V

**Descriere****Execuție:**

Coadă din carbură, cu cap de oțel brazat și locaș călit pentru plăcuțe.

- **Plăcuță din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.**
- **Schimbare simplă a plăcuței.**

**Descriere tehnică**

Șurub pentru plăcuțe amovibile	279815 11
Mărimea plăcuței	08 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	42 mm
Lungimea totală L	110 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11,5 mm
Serie	Mini
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere Tip 11	279815 11
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500