

HOLEX**Cuțit pentru strunjit pe dreapta conform DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Pătrat coadă: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296125 25
GTIN	4045197518446
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20/K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul așchierii de degroșare și al așchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pătrat coadă	25 mm
Lungimea totală	140 mm
Materialul sculei	P20/K25
Tip produs	Cuțit pentru strunjit