

**Bară de canelare pe dreapta conform DIN 4963, HSS E, Ø cozii: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297120 8
GTIN	4045197190635
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile **sudate**.

Aplicație:

Utilizare universală, viteze medii de aşchiere.

HSS/E – Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producție individuală și în serie. Aceste cuțite de strunjit au o putere de tăiere mare și sunt rezistente la rupere, chiar și la folosire la adâncimi mari, la aşchiere întreruptă sau la materiale cu rezistență ridicată.

Descriere tehnică

Lățimea lamei	2 mm
Adâncime de retezare maximă t_{max}	4 mm
Pentru găuri cu Ø de la	16 mm
Ø cozii	8 mm
Lungimea totală	140 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip produs	Cuțit pentru strunjit