

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Lungime cap L_1	22,8 mm
Cod ISO Suport	A10K STFCCR/L11
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500