

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260935 20/16
GTIN	4045197653611
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Decalaj central L_3	13 mm
Lungime cap L_1	36,6 mm
Cod ISO Suport	A20R STFCCR/L16
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500