

LOCTITE**Agenți de etanșare pentru suprafețe, 50 ml, ID producător: 5970**

Date comandă

Numărul de comandă	083331 5970
GTIN	4058093009062
Clasa articolului	04L

Descriere

Execuție:

Substanțele de etanșare înlocuiesc cânepa, benzile de etanșare și pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi și numeroase produse chimice. **Contactul complet pe suprafețe** garantează etanșeitate de **100 %**. Răsucirea sau corecturile pozițiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obișnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanțe de etanșare nu înfundă filtrele și supapele.

Aplicație:

Silicon. Pentru înlocuirea garniturilor de plută și de hârtie, rezistent la vibrații.

Notă:

Suprafețele se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării substanței de etanșare.

Descriere tehnică

Rezistența la funcționare conform	12 h
Denumirea producătorului	LOCTITE 5970
Bază chimică	Silicon alcoxi

Valabilitate de la data producției	12 lună
recomandat pentru material	Metal
recomandat pentru material	Plastic
Temperatură de depozitare	8 - 21 °C
Intervalul de temperatură	-55 - 200 °C
Punct de aprindere	100 °C
Caracteristici	Rezistent la ulei
Caracteristici	rezistent la vibrații
Forma	păstos
Moment de rupere minim	7 Nm
Cantitate de umplere	50 ml
recomandat pentru domeniu de utilizare	Îmbinare cu flanșă
Culoarea	negru
Joc maxim	0,25 mm
Clasă de rezistență	rezistență scăzută
Densitate	1,4 g/cm ³
Caracteristici nume produs	50 ml
Tip produs	Substanță de etanșare