

**Bară de canelare pe dreapta conform DIN 4963, HSS E, Ø cozii: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297120 12
GTIN	4045197190659
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Toate dimensiunile **sudate**.

**Aplicație:**

Utilizare universală, viteze medii de aşchiere.

**HSS/E** – Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producție individuală și în serie. Aceste cuțite de strunjit au o putere de tăiere mare și sunt rezistente la rupere, chiar și la folosire la adâncimi mari, la aşchiere întreruptă sau la materiale cu rezistență ridicată.

**Descriere tehnică**

Adâncime de retezare maximă $t_{max}$	8 mm
Pentru găuri cu Ø de la	25 mm
Lățimea lamei	3 mm
Ø cozii	12 mm
Lungimea totală	180 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip produs	Cuțit pentru strunjit