



Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 50 A = 160, Ø de strângere D1: 6mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302670 6 |
| GTIN | 4250122615675 |
| Clasa articolului | 36E |

Descriere

Execuție:

Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------|
| Ø de prindere D ₁ | 6 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 160 mm |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 |
| Ø exterior D | 25 mm |
| Suport | BT 50 A = 160 |
| Standard | DIN 6359 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |
| Forma | ADB |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 15000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308765 50 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308760 50 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308785 50 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308795 50 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308790 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308830 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308820 50 |
| Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 6 mm | 309900 6 |