

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260934 16/11
GTIN	4045197653543
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Lungime cap $L_1$	26,7 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	A16Q STFCCR/L11
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Ø cozii $D_s$	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500