

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	49 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Decalaj central L_3	27 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărimea plăcuței	16 mm
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Portplăcuță	269005 7
Cod ISO Suport	A40T STF CR/L16
Lungime cap L_1	37,5 mm
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L_2	39 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	40 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Portplăcuță Tip 7	269005 7
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500