

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260934 20/16 |
| GTIN | 4045197653550 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 25 mm |
| Decalaj central L_3 | 13 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 8 |
| Lungime cap L_1 | 36,6 mm |
| Cod ISO Suport | A20R STFCCR/L16 |
| Mărimea plăcuței | 16 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | TC.. 16T3.. |
| Lungimea totală L | 200 mm |
| Înălțime de strângere L_2 | 18 mm |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Ø cozii D_s | 20 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală la interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8 | 269028 8 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |