



Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 50 scurt, Ø de strângere D1: 8mm



Date comandă

Numărul de comandă	302660 8
GTIN	4250122615682
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	8 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	8
Lungime activă dimensiune A	63 mm
Ø exterior D	28 mm
Suport	BT 50 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Cheie de fixare pentru şurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Cheie de fixare pentru şurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Şurub de tragere 45°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Şurub de tragere 45°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Şurub de tragere 60°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Şurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 8 mm	309900 8