

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Lungime cap L_1	41 mm
Decalaj central L_3	17 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	A25R STFCL/L16
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500