



Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 50 A = 160, Ø de strângere D1: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	302670 12
GTIN	4250122615767
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	12 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	BT 50 A = 160
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm	309900 12