



Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 50 scurt, Ø de strângere D1: 14 mm



Date comandă

Numărul de comandă	302665 14
GTIN	4250122611035
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Canal de răcire cu închidere cu garnitură inelară.

Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

Ø exterior D: 44 mm

Șurub de strângere de schimb Cod 309900: 12

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D ₁	14 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Ø exterior D	44 mm
Suport	BT 50 scurt
Standard	DIN 6359

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308810 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) Recomandat pentru con ISO 50 SK	308820 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308812 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308780 50