



Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 50 scurt, Ø de strângere D1: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	302660 12
GTIN	4250122615743
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	12 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	BT 50 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm	309900 12