

**Cuțit de retezat pe dreapta conform DIN 4961, HSS E, Înălțimea cozii: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297000 16
GTIN	4045197190345
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile **sudate**.

Aplicație:

Utilizare universală, viteze medii de așchiere.

HSS/E – Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producție individuală și în serie. Aceste cuțite de strunjit au o putere de tăiere mare și sunt rezistente la rupere, chiar și la folosire la adâncimi mari, la așchiere întreruptă sau la materiale cu rezistență ridicată.

Descriere tehnică

Lățimea lamei	3 mm
Înălțimea cozii h	16 mm
Lungimea totală	125 mm
Lățimea cozii b	10 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip produs	Cuțit pentru strunjit