

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 40/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	A40T STFCR/L16
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Portplăcuță	269005 7
Șurub pentru portplăcuță	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Decalaj central L <sub>3</sub>	27 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	49 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	37,5 mm
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	39 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	40 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Portplăcuță Tip 7	269005 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500