

HOLEX**Cuțit de retezat pe dreapta conform DIN 4961, HSS E, Înălțimea cozii: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297000 20
GTIN	4045197190352
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile **sudate**.

Aplicație:

Utilizare universală, viteze medii de așchiere.

HSS/E – Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producție individuală și în serie. Aceste cuțite de strunjit au o putere de tăiere mare și sunt rezistente la rupere, chiar și la folosire la adâncimi mari, la așchiere întreruptă sau la materiale cu rezistență ridicată.

Descriere tehnică

Înălțimea cozii h	20 mm
Lățimea lamei	4 mm
Lungimea totală	140 mm
Lățimea cozii b	12 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip produs	Cuțit pentru strunjit