



Mandrină pentru bușă elastică ER Forma AD, BT 30 A = 70, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 40



Date comandă

Numărul de comandă	302750 40
GTIN	4250122698029
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.
Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice conform **DIN 6499 – Forma A și B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bușă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 resp. 309610.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 3 - 26 mm

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø exterior D: 63 mm

Piuliță de strângere ER de schimb: 40

Cheie de strângere ER: 40

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Pentru bucușe elastice tip ER	40
Cheie de strângere ER	40
Piuliță de strângere ER de schimb	40
Gama de prindere	3 - 26 mm
Ø exterior D	63 mm
Suport	BT 30 A = 70
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309040 11
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308990 12
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	308990 14
Bucușă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308992 18
Bucușă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 22 mm	308992 22
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308990 10
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309040 20
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308990 16
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309040 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308990 5
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 25 mm	308992 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309040 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 16 mm	309434 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309040 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308990 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	309040 26
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 14 mm	309434 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308990 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	309040 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	308990 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	309040 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308990 9
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309434 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm	309434 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	309040 23
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308992 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308990 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308990 7
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308992 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	308990 21
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308992 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308990 4
	308765 30

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30

Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309028
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm	309040 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308990 8
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308785 30
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	309040 24
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309040 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309040 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309040 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 24 mm	308990 24
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309040 13
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309040 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 26 mm	308990 26
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309040 4
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308992 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309434 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 21 mm	309040 21
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 25 mm	308990 25
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 23 mm	308990 23
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308990 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309040 10
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm	308992 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309040 9
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Set de bucșe elastice ER 23 buc. 4-26 mm	309320

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309434 6
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308992 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	308990 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308990 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 22 mm	308990 22
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309040 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309040 16
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm	309434 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309040 5
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308992 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308990 18