

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260935 10/11
GTIN	4045197653581
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	A10K STF CR/L11
Decalaj central L ₃	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	13 mm
Lungime cap L ₁	22,8 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D _s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500