

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260935 16/11
GTIN	4045197653604
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Lungime cap L_1	26,7 mm
Cod ISO Suport	A16Q STFCL/L11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500