

**Garant****TC.T 110204, Categorie: HU7310**

### Date comandă

Numărul de comandă	260982 HU7310
GTIN	4045197671004
Clasa articolului	21G

### Descriere

### Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Sfărâmător de așchii	AM
Condiție de tăiere	continuu
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCGT 110204

Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire