

Garant

Micro-cuțit pentru strunjire interioară, pe stânga, L1 = 26 mm, Ø Dmin: 5,2mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	270248 5,2
GTIN	4045197466419
Clasa articolului	211

Descriere**Aplicație:**

Pentru suporturi de tășuri Cod 270200 – 270204.

Descriere tehnică

Ø minim D_{min}	5,2 mm
Ø cozii d	5 mm
Adâncime maximă de așchiere t_{max}	0,5 mm
Distanță între centrele vârfurilor L_3	2,45 mm
Rază R	0,2 mm
Avans f pentru oțel < 1100 N/mm ²	0,028 mm/rot
Avans f pentru INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm/rot
Avans f pentru INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/rot
Serie	Micro
Lungime activă L_1	26 mm
Caracteristici nume produs	$L_1 = 26$ mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	150 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		