

**Garant**

**Micro-cuțit pentru canelare interioară, pe dreapta, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W:  
5,2/1 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	270312 5,2/1
GTIN	4045197466723
Clasa articolului	21I

**Descriere****Aplicație:**

Pentru suporturi de tășuri Cod 270200 – 270204.

**Descriere tehnică**

Distanță între centrele vârfurilor L <sub>3</sub>	2,5 mm
Ø minim D <sub>min</sub>	5,2 mm
Adâncime maximă de așchiere t <sub>max</sub>	1 mm
Ø cozii d	5 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	15 mm
Caracteristici nume produs	L <sub>1</sub> = 15 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo PI	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N

Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	150 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		