

Lanț de ridicat 4 lanțuri, Lungime utilă: 3m**Date comandă**

Numărul de comandă	086448 3
GTIN	4032378141234
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

Descriere tehnică

Lungime utilă	3 m
Ø lanțului	13 mm
Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	11200 kg
Capacitate portantă WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	8000 kg
Tip produs	Lanț de ridicat

