

**Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 30 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300050 20
GTIN	4045197675446
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	63 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	20
Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø exterior D	52 mm
Suport	SK 30 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 30	308610 30
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308785 30
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308765 30
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 20 mm	309900 20