

HOLEX**Bară de canelare pe dreapta conform DIN 263 (ISO 11), P20/K25, Pătrat coadă: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297135 20
GTIN	4045197521385
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Carbură – Cozi din oțel cu o rezistență de 700 – 800 N/mm² și suprafețe de așezare frezate, plane. Echipat cu plăcuțe din carbură șlefuite cu diamant. Teșitura suprafeței libere ale plăcilor este șlefuită fin. Toate cuțitele pentru strunjit sunt livrate cu tăișul ascuțit. Prin ascuțirea tăișului cu un ascuțitor manual din carbură de bor se amplifică rezistența muchiei de tăiere. Dimensiunea de evacuare a tăișului depinde de condițiile de lucru. În cazul așchierii de degroșare și așchierii întrerupte, tăișul trebuie obligatoriu ascuțit.

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20/K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul așchierii de degroșare și al așchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pentru găuri cu Ø de la	50 mm
Lățimea lamei	6 mm
Adâncime de retezare maximă t _{max}	16 mm
Pătrat coadă	20 mm
Lungimea totală	210 mm
Materialul sculei	P20/K25

Tip produs

Cuțit pentru strunjit