

**Garant****Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300210 25
GTIN	4045197282880
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.****GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	25 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	25
Ø exterior D	65 mm
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6359

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Blocabil
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
	308820 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1  
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru  
con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat  
pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

308790 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

308795 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

308785 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat  
pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

308760 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con  
ISO 40

308650 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat  
pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de  
prindere D1 25 mm

309900 25