

Garant

Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 100, Ø de strângere D1: 6mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300235 6 |
| GTIN | 4045197463319 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT –

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------|
| Ø de prindere D ₁ | 6 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 100 mm |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 |
| Ø exterior D | 25 mm |
| Suport | SK 40 A = 100 |
| Standard | DIN 6359 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Orificiu pentru canalul de răcire | Blocabil |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308700 40 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 | 308740 40 |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308600 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308790 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308620 40 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308630 40 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308605 40 |
| Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M | 308670 40M |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308640 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308830 40 |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308801 40 |

| | |
|--|-----------|
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308615 40 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308625 40 |
| Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 40 | 308785 40 |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40 | 308806 40 |
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40 | 308802 40 |
| Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308650 40 |
| Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308610 40 |
| Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40 | 308765 40 |
| Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40 | 308660 40 |
| Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40 | 308635 40 |
| Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40 | 308795 40 |
| Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40 | 308760 40 |
| Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 6 mm | 309900 6 |