

Garant**Cuțit de strung tip eco, pe stânga, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 20/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273831 20/3
GTIN	4045197517258
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136.

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la t_{\max} (5×lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striațiilor. Nu apar striații până la $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Adâncime de retezare t_{\max}	15 mm
Șurub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lungime cap L_1	34,5 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Lățimea funcțională L_4	21,5 mm
Lungimea totală L	93,5 mm
Serie	Eco
Lățimea cozii b	20 mm
Tip de utilizare	pe stânga

Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurub de strângere Tip 6	279815 6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600