

**Garant****Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261111 16/11
GTIN	4045197655837
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Lungimea activă L <sub>1</sub> a suporturilor neutre	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lungimea totală L a suporturilor neutre	100 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub> a suporturilor neutre	8 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SVBN 1616H11
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500