

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261108 20/11
GTIN	4045197655776
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lungime cap L <sub>1</sub>	23 mm
Cod ISO Suport	SVJBR/L 2020K11
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500