

**Garant****Suport convex pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 90/130mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	273818 90/130
GTIN	4045197538154
Clasa articolului	21W

## Descriere

**Execuție:**

Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.

**Aplicație:**

În combinație cu suporturile de prindere Cod 273800 - 273811.

**Piese de schimb:**

Șurub de strângere Cod 279815 9.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

**Notă:**

$D_1 = \emptyset$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \emptyset$  maxim pentru prima canelare.

Valorile tehnologice scad cu 30 – 50 % în funcție de situația de prindere.

Lățime de canelare w: 4 mm

Adâncime maximă de așchiere  $t_{max}$ : 15 mm

## Descriere tehnică

Ø minim pentru canelarea 1 D <sub>1</sub>	90 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 D <sub>2</sub>	130 mm
Adâncime maximă de aşchiere t <sub>max</sub>	15 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Lăţime de canelare w	4 mm
Tip produs	Suport de plăcuţe

## Accesorii

Şurub de strângere Tip 9	279815 9
Şurub de strângere	279910