

Garant**Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261111 20/11
GTIN	4045197655844
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	10 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Lungimea totală L a suporturilor neutre	125 mm
Mărime coadă	20 mm
Cod ISO Suport	SVBN 2020K11
Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	32 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500