

**Garant**
**Cuțit de strung tip eco, pe dreapta, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 20/3Lmm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	273835 20/3L
GTIN	4045197612168
Clasa articolului	21W

**Descriere**
**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității. 12,5×w (**Adâncime de canelare până la 37,5 mm**)

**Notă:**

$\varnothing \text{ max} = \varnothing \text{ piesei}$  limitat în funcție de model.

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi.

După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136.

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	54 mm
Șurub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lățimea funcțională $L_4$	21,5 mm
Adâncime de rețezare $t_{\text{max}}$	37,5 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Lungimea totală L	113 mm

Serie	Eco
Ø maxim	75 mm
Lățimea cozii b	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 6	279815 6
--------------------------	----------